

PRIPOJOVACÍ KÁBEL

CSTE01605

Objednávacie č.	CSTE01605
Technické údaje	
Prípojný závit	M12-RJ45
Druh pripojenia	Technológia prieniku
Prevedenie	Rovno/rovno
Počet kontaktov	4
Kódovanie	D
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	1,5
Menovité napätie [V]	60
Materiál rukoväti	TPU
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Materiál plášťa káblov	PUR
Dĺžka kábla [m]	2
Ø kábla [mm]	6,7
Počet vodičov x prierez [mm ²]	4x0,34
Nehorľavé	Áno
Bez halogénov	Áno
Odolné voči olejom	Áno
Vhodné pre vlečnú reťaz	Áno
Bezúdržbovosť (max.)	3 mil. cyklov
Polomer ohybu pri pevnom položení min.	5xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.	12xØ
Teplotný rozsah (pevný) min. [°C]	-40
Teplotný rozsah (pevný) max. [°C]	+80
Teplotný rozsah (vlečná reťaz) min. [°C]	-30
Teplotný rozsah (vlečná reťaz) max. [°C]	70
Druh krytia potiem IEC 60529	IP20
Hmotnosť [kg]	0,062

