

CONNECTEUR Y

CSTE02024

N° de commande	CSTE02024
Caractéristiques techniques	
Raccord fileté	M12-M12-M12
Type de raccordement	Douille / goujon / goujon
Codage	A
Modèle	droit/droit/droit
Nombre de contacts	5 / 5 / 5
Tension d'évaluation [V]	60
Courant admissible par pin par 40°C [A]	4
Matériau bague	Zinc moulé sous pression, nickelé
Plage de température fixe min. [°C]	-25
Plage de température fixe max. [°C]	85
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP67

