

Y-플러그 커넥터

CSTE02024

ZIMMER
group

주문번호	CSTE02024
기술 데이터	
연결부 나사산	M12-M12-M12
연결부 유형	소켓 / 핀 /핀
코딩	A
설비 버전	직선형/직선형/직선형
접점 갯수	5 / 5 / 5
정격 전압 [V]	60
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	4
커플링 너트 소재	아연 다이캐스팅, 니켈 도금
최소 작동 온도 (고정) [°C]	-25
최대 작동 온도 (고정) [°C]	85
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
LABS 준수	예
RoHS 적합성	예
Reach 적합성	예

