


회전 모듈 시리즈 DES

▶ 제품의 장점



"개별적 수용"

▶ 여기서 직접 결정해 보십시오!

기본 모터 또는 다른 제조사의 모터 여부 - 귀하의 시스템에 가장 적합한 품목을 결정할 수 있습니다.


▶ 매체 전달 통합

이 매체 전달기 D1을 이용할 경우 공급 라인으로 인한 케이블 단선 및 정의되지 않은 간섭 윤곽과 같은 문제가 더 이상 없습니다.

▶ 자유롭게 위치 설정 가능

회전, 리프팅 또는 클록 제어 시에도 동일: 이 유닛은 보편적으로 사용 가능하고 귀하의 애플리케이션에 개별적으로 맞출 수 있습니다.

▶ 용도 명세



- ① 에너지 공급
 - 소켓을 구비한 모터 케이블
 - 커넥터를 구비한 인코더 케이블
- ② 구동
 - AC-서보 모터
- ③ 수용 플랜지
 - 애플리케이션 특유의 어댑터 플레이트에 연결하기 위함(고객측에서 완성)
 - 간단한 공구 연결
- ④ 센터 보어
 - 케이블 관통을 위함
- ⑤ 고정 및 위치 설정
 - 개별 설치의 여러 측면 대치
- ⑥ 견고, 경량 하우징
 - 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- ⑦ 힘 전달
 - 톱니 벨트/랙/워엄 기어



▶ 시리즈 특징

설비 크기		버전		
DESXXX		-B	D1-B	-99
	Profibus	•	•	
	Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos	•	•	
	운전과 함께	•	•	
	드라이브 사용하지 않음; 고객측에서 설치			•
	최대 500만 사이클까지 정비가 불필요	•	•	•
	기계식 자동 정지	•	•	•
	IP54	•	•	•
	통합 조회	•	•	
	위치 설정 가능성을 자유롭게 선택할 수 있음	•	•	
	선회 각도를 조절할 수 있음	•	•	
	전기 관통		•	
	유체 관통		•	

▶ 기술 데이터

설비 크기	선회각 [°]	토크 [Nm]	무게 [kg]	IP 분류
DES140	∞	10 - 12	4 - 7	IP54
DES190	∞	62 - 64	10,8 - 15,9	IP54

▶ 세부 정보는 온라인으로 사용가능



모든 정보는 한 클릭으로: www.zimmer-group.com. 기술 정보모든 정보를 원하시는 제품의 주문번호로 여러분의 설비크기에 해당되는 데이터, 도면, 3-D 모델, 작동설명서를 보실 수 있습니다. 빠르고, 한 눈에 들어오는 최신 정보.

회전 모듈


설비 크기 DES190D1

▶ 제품 규격



▶ 힘 및 모멘트

정적 베어링 하중을 나타냅니다.



Fa [N]	8000
Mr [Nm]	525

▶ 배송 구성에 포함




1 [조각]
최초 작동 USB
052650

▶ 권장 액세서리는 다음 페이지에서 찾을 수 있습니다

주문번호	기술 데이터	
	DES190D1-B	DES190D1-99
드라이브 *	AC-서보 모터	고객 맞춤형
회전각 [°]	제한되지 않음	
공칭 토크 [Nm]	48	
최대 토크 [Nm]	62	
공칭 회전 속도	15	
최대 회전 속도	25	
선회 시간 30 U/min에 360° [s] **		
선회 시간 50 U/min에 360° [s] **		
최대 관성 모멘트 [kgm ²]	3	
위치 설정 가속화 [rad/s ²]	50	
위치 설정 지연 [rad/s ²]	50	
전기 에너지 전달	12x2A / 12x48V DC	12x2A / 12x48V DC
공압 에너지 전달 [숫자]	1	1
자동 정지	기계식	기계식
힘 전달	나선형 기어 휠 / 워엄 기어	나선형 기어 휠 / 워엄 기어
반복정밀도 +/- [°]	0.02	0.02
위치 정확도 +/- [°]	0.05	0.05
작동 온도 [°C]	5 ... +80	5 ... +80
메인즈 입력 전압	1x200-240 VAC 50HZ	
연속 전류 [A]	2.3	
최고 전류 [A]	7.4	
인증	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식	IP54	IP54
무게 [kg]	18	17

*DES-액세서리 시리즈 장의 엔진 모델 코드에 따라 외부 모터 선택

**선회 시간은 관성 모멘트와 무관합니다(최대 관성 모멘트 값이 초과되면 안 됩니다).



로터리 모듈

DES 시리즈 - 액세서리

▶ 부품 권장



에너지 공급



ZUBHCS-B
구동 제어 장치 Profibus



ZUBHCSME-B
구동 제어 장치 SERCOS III, PROF-
INET IO, EtherNet/IP, EtherCAT



ZUBHCSN
메인즈 필터



GV1-4X8
직선-나사 체결부



WV1-4X8
각선화나사 체결부



연결/기타



ZUBHCSKAG05-B
인코더 케이블 5 m



ZUBHCSKAG10-B
인코더 케이블 10m



ZUBHCSKAG25-B
인코더 케이블 25m



ZUBHCSKAP01
프로그래밍 케이블



ZUBHCSKAL05-B
출력 케이블 5m



ZUBHCSKAL10-B
출력 케이블 10 m



ZUBHCSKAL25-B
출력 케이블 25m



RSTVSM23G12S-B
원형 커넥터 직선 - 플러
그 M23



RSTVSM23W12S-B
원형 커넥터 앵글러 - 플
러그 M23



RSTVSM23G12B-B
원형 커넥터 직선 - 소
켓 M23



RSTVSM23W12B-B
원형 커넥터 앵글러 - 소
켓 M23

▶ 모터 기술 데이터		
주문번호	MSM019B-0300-NN-M5-MH0	MSM031C-0300-NN-M5-MH0
적합	DES140	DES190
제조사	BOSCH	BOSCH
공칭 토크 [Nm]	0.32	1.3
최대 토크 [Nm]	0.95	3.8
공칭 회전 속도	3000	3000
최대 회전 속도	5000	5000
IEC 60529 준거 보호방식	IP54	IP54

