ELEMENTI DI BLOCCAGGIO | PNEUMATICA

SERIE DKPS1000

VANTAGGI DEL PRODOTTO



 Elevate coppie di bloccaggio senza aria supplementare

Maggiore sicurezza grazie alla protezione dell'asse di rotazione

Facile rilevamento dello stato

Interrogazione della posizione del pistone con il sensore di campo magnetico

Numero di cicli migliore sul mercato

Senza perdite grazie alla collaudata guarnizione del pistone

► IL PRODOTTO ADATTO ALLA VOSTRA APPLICAZIONE

POSSIBILITÀ D'IMPIEGO


- Assorbimento dei momenti torcenti degli alberi
- ▶ Bloccaggio di sicurezza del motore Torque
- Bloccaggio dell'asse C
- Fissaggio e sicurezza dei ponti rotanti
- ▶ Bloccaggio dell'asse orientabile del mandrino
- ► Bloccaggio dell'asse orientabile per portali

	Dati tecnici
Serie	DKPS1000
Dimensioni albero	50-160 mm
Momento di tenuta	80-1000 Nm
Pressione min. / mass.	4.0 / 6.5 [bar]
Accumulatore a molla	disponibile
Collegamento PLUS	No
Valore B10d	fino a 3 mio.
Cicli di frenata dinamici	non possibile
Azionamento	pneumatica
Temperatura di esercizio	5 +80 [°C]

► ACCESSORI CONSIGLIATI



► I VANTAGGI IN DETTAGLIO



- 1 Carcassa
- 2 Collegamento della carcassa
 - Raccordo filettato alla struttura di collegamento
- (3) Pistone
 - speciale sagomatura per la deflessione ottimale della molla
- 4 Molle a tazza/accumulatori a molla
 - per la generazione senza pressione della coppia di bloccaggio tramite pretensionamento
- 5 Range di serraggio
 - bloccaggio diretto dell'asse di rotazione
- 6 Collegamento pneumatico

DATI TECNICI

▶ SERIE DKPS1000 PNEUMATICI BLOCCAGGIO NC (NORMALLY CLOSED) GLI ELEMENTI SONO CHIUSI SENZA PRESSIONE

	Numero d'ordine	Ø albero	Pressione di esercizio min. Momento di tenuta		В	ØD1	ØLK1
		[mm]	[bar]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]
ØLK1 ØD1 ØD1	DKPS1050-00-A	50	5.5	120	17	145	134
	DKPS1050-10-A	50	4	80	17	145	134
	DKPS1060-00-A	60	5.5	175	17	155	144
	DKPS1060-10-A	60	4	115	17	155	144
	DKPS1070-00-A	70	5.5	220	17	165	154
	DKPS1070-10-A	70	4	155	17	165	154
	DKPS1080-00-A	80	5.5	290	17	175	164
	DKPS1080-10-A	80	4	190	17	175	164
	DKPS1090-00-A	90	5.5	350	17	185	174
	DKPS1090-10-A	90	4	230	17	185	174
	DKPS1100-00-A	100	5.5	370	20	228	210
	DKPS1100-10-A	100	4	265	20	228	210
	DKPS1120-00-A	120	5.5	530	20	248	230
	DKPS1120-10-A	120	4	350	20	248	230
	DKPS1160-00-A	160	5.5	1000	20	288	270
	DKPS1160-10-A	160	4	660	20	288	270