

DISTRIBUIDORES DE GIRO

DV4N-B


► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



► Con 4 pasos neumáticos

► Datos técnicos

Referencia	DV4N-B
Pasos de aire [Cantidad]	4
Aceleración máx. [m/s ²]	22
Revoluciones máximas [°/s]	720
Carga rodamiento axial [N]	1300
Carga rodamiento radial [Nm]	156
Presión de servicio máx. [bar]	10
Temperatura de servicio [°C]	5 ... +80
Peso [kg]	0.54



① Fijación distribuidores de giro

④ paso de aire