

RÉPARTITEUR ROTATIF

DV4N-B


► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► avec 4 conduits pneumatiques

► Caractéristiques techniques

N° de commande	DV4N-B
Air à travers [Nombre]	4
Accélération max. [m/s ²]	22
Vitesse de rotation max. [°/s]	720
Force axiale des roulements à billes [N]	1300
Force radiale des roulements à billes [Nm]	156
Pression de service max. [bar]	10
Température de service [°C]	5 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Poids [kg]	0.54



① Fixation joints tournants

④ passage d'air