

DISTRIBUTORI ROTANTI

DV4N-B


► SPECIFICHE PRODOTTO



► con 4 passaggi pneumatici

► Dati tecnici

Numero d'ordine	DV4N-B
Passaggi aria [Numero di passaggi]	4
Accelerazione mass. [m/s^2]	22
Numero di giri massimo [$^{\circ}/s$]	720
Carico assiale sui cuscinetti [N]	1300
Carico radiale sui cuscinetti [Nm]	156
Pressione di esercizio mass. [bar]	10
Temperatura di esercizio [$^{\circ}C$]	5 ... +80
Peso [kg]	0.54



① Fissaggio distributore rotante

④ passaggio aria