

ROZDEĽOVAČ OTÁČOK

DV4N-B

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► s 4 pneumatickými priechodkami

► Technické údaje

Objednávacie č.

DV4N-B

Počet priechodiek [Počet]	4
Zrýchlenie max. [m/s ²]	22
Počet otáčok max. [°/s]	720
Zaťaženie ložiska axiálne [N]	1300
Zaťaženie ložiska radiálne [Nm]	156
Prevádzkový tlak max. [bar]	10
Prevádzková teplota [°C]	5 ... +80
Hmotnosť [kg]	0,54



① Upevnenie otočné rozdeľovače

④ privod vzduchu