

气动选转歧管

DV4N-B


产品规格



▶ 带4个气动贯穿件

技术数据

订购编号	DV4N-B
通气 [编号]	4
最大加速度 [m/s^2]	22
最大速度 [$^\circ/s$]	720
轴向负载量 [N]	1300
径向负载量 [Nm]	156
最大操作气压 [bar]	10
操作温度 [$^\circ C$]	5 ... +80
重量 [kg]	0.54



① 旋转分配器固定位置

④ 空气接口