

# 3指定心抓手


## 安装尺寸 GD1704

### 产品规格



#### 夹持力图表


[N] 显示符合夹爪长度的夹持力



突出显示的表面: 预计将出现严重磨损 - 必要时将压力降至最低

#### 力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr	8
Mx	12
My	8
Fa	300

### 包含在供货范围内



定位环


DST40400

### 配件建议




直插接头-快接式

GV1-8X6



插入式弯角接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500



磁性传感器弯头电缆 5 m

MFS103KHC



磁性传感器弯头电缆0.3 m - M8连接器

MFS103SKHC




磁性传感器直电缆 5 m

MFS204KHC



磁性传感器直电缆0.3 m - M8连接器

MFS204SKHC



接近开关 - 电缆 5 m

NJ3-E2



接近开关电缆 0.3 m - M8 连接器

NJ3-E2SK



通用铝手指

UB1704

订购编号	▶ 技术数据*		
	GD1704N-B	GD1704NC-B	GD1704NO-B
单边行程 [mm]	4	4	4
闭合抓取力 [N]**	280	400	-
张开抓取力 [N]**	280	-	400
弹簧确保的最小保持力 [N]	-	120	120
闭合时间 [s]	0.02	0.025	0.025
张开时间 [s]	0.02	0.025	0.025
重复定位 +/- [mm]	0.05	0.05	0.05
最小操作气压 [bar]	3	5	5
最大操作气压 [bar]	8	8	8
最小操作温度 [°C]	5	5	5
最大操作温度 [°C]	80	80	80
每循环耗气体积 [cm³]	12	20	20
重量 [kg]	0.35	0.41	0.41

\*所有数据在6 bar 气压下测量

\*\*

