

2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GP105

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► diagram uchopovacej sily


[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



tmavá plocha: je potrebné rátať so zvýšeným opotrebením - príp. znížiť tlak

► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	2
Mx	2
My	2
Fa	180

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Zvierkovnica

KB6.5-03



Strediaci kotúč

DST40400

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

GVM5




induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ6.5-E2-01




induktívny snímač približenia - zástrčka M8

NJ6.5-E2S



konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



univerzálna súprava čelustí hliník

UB105



univerzálna súprava čelustí ocel

UB105ST

objednávacie č.	GP105
Zdvih na čelustí [mm]	5
Uchopovacia sila zavrieť [N]	210
Uchopovacia sila otvoriť [N]	230
Doba zatvárania [s]	0,03
Doba otvárania [s]	0,03
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	4
Hmotnosť [kg]	0,31

*všetky údaje merané pri 6 bar

► **technické údaje***

