


# 2 - ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GP430X

## ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



### ► diagram uchopovacej sily


[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



tmavá plocha: je potrebné rátať so zvýšeným opotrebením - príp. znížiť tlak

### ► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	200
Mx	330
My	300
Fa	9000

## ► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Zvierkovnica

KB8K



Strediaci kotúč

DST43000

## ► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO




univerzálna súprava čelustí hliník

UB430




univerzálna súprava čelustí oceľ

UB430ST




Zakrytie proti prachu

PR430-B




Zverný držiak

KHA430-B-8



konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500




senzor magnetického poľa uhlové kábel 5 m

MFS103KHC



senzor magnetického poľa uhlové kábel 0,3 m - zástrčka M8

MFS103SKHC



senzor magnetického poľa priame kábel 5 m

MFS204KHC



senzor magnetického poľa priame 0,3 m - zástrčka M8

MFS204SKHC

objednávacie č.	▶ technické údaje*					
	GP430XN-C	GP430XNC-C	GP430XNO-C	GP430XS-C	GP430XSC-C	GP430XSO-C
Zdvih na čelust' [mm]	30	30	30	15	15	15
Uchopovacia sila zavrieť [N]	6675	8480	-	14900	18930	-
Uchopovacia sila otvoriť [N]	6830	-	8640	15250	-	19275
Pružinová zabezpečená uchopovacia sila [N]	-	1800	1800	-	4030	4030
Doba zatvárania [s]	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8
Doba otvárania [s]	0,4	0,8	0,4	0,4	0,8	0,4
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Prevádzkový tlak min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	8	8	8	8	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5	5	5	5	5	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80	80	80	80	80	80
Objem valca na cyklus [cm <sup>3</sup> ]	980	1850	1850	980	1850	1850
Hmotnosť [kg]	14	18,9	18,9	14	18,9	18,9

\*všetky údaje merané pri 6 bar

