


2조 앵글러 그리퍼 설비 크기 GZ11-18E

▶ 제품 규격




▶ 파지력 다이어그램



▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr	0.5
My	0.5
Fa	30

▶ 부품 권장



직선-나사 체결부

GVM5



인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m

NJ3-E2




직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결

NJ3-E2SK



클램프 서포트

KB3M



직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결

KAG500



직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8

S8-G-3



직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12

S12-G-3

주문번호		기술 데이터*
		GZ11-18E
조당 스트로크 [°]		4.5
폐쇄 시 그립핑 모멘트 [Nm]		0.48
개방 시 그립핑 모멘트 [Nm]		-
폐쇄 시 파지력 [N]		19.2
개방 시 파지력 [N]		-
폐쇄 시간 [s]		0.2
개방 시간 [s]		0.2
반복정밀도 +/- [mm]		0.1
최소 작동 압력 [bar]		5
최대 작동 압력 [bar]		8
최소 작동 온도 [°C]		5
최대 작동 온도 [°C]		80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]		1
무게 [kg]		0.063

*모든 수치는 6 bar 기준

