


KONEKTOR UHLOVÝ S KÁBLOM

KAW1000B8

| Objednávacie č. | KAW1000B8 |
|---|------------------------|
| Technické údaje | |
| Prípojný závit | M12 |
| Typ pripojenia | Zdierka |
| Prevedenie [Typ] | Uhol |
| Počet kontaktov | 8 |
| Menovité napätie [V] | 30 |
| Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A] | 2 |
| Izolačný odpor | ≥10 ⁹ Ω |
| Prechodový odpor | ≤5mΩ |
| Materiál kontaktov | Kov, CuZn, pozlátené |
| Materiál držiakov kontaktov | Plast, TPU, BK |
| Materiál rukovätí | Plast, TPU, BK |
| Materiál spojovacej matice | Kov, CuZn, poniklované |
| Materiál tesnenia | FPM/FKM |
| Materiál plášťa káblov | PUR |
| Dĺžka kábla [m] | 10 |
| Ø kábla [mm] | 4,7 |
| Počet vodičov x prierez [mm ²] | 8x0,34 |
| Polomer ohybu | 10xØ |
| Teplotný rozsah (pevný) [°C] | -40 ... +90 |
| Teplotný rozsah (vlečná reťaz) [°C] | -25 ... +60 |
| Menovité napätie vedenia [V] | ≤300 |
| Druh krytia potiem IEC 60529 | IP67 |
| Koncová sériová výroba | otvorený koniec kábla |
| Špeciálne vlastnosti | |
| Nehorľavé | Áno |
| Odolné voči morskej vode | Áno |
| Recyklovateľné | Áno |
| V súlade so systémom LABS | Áno |
| V súlade s RoHS | Áno |
| Odolné voči kyselinám a lúhu | Áno |
| Odolné voči ozónu | Áno |
| Odolné voči UV žiareniu | Áno |
| Odolné voči hydrolyze | Áno |
| Vhodné pre vlečnú reťaz | Áno |
| Vhodné na torziu | Áno |
| Odolné voči iskrám zvárania | Áno |
| Bez halogénov | Áno |
| Bez silikónov | Áno |
| Odolné voči olejom | Áno |

Obsadenie PIN-ov



- | | |
|----------|-----------|
| ① BIELA | ⑤ SIVÁ |
| ② HNEDÁ | ⑥ RUŽOVÁ |
| ③ ZELENÁ | ⑦ MODRÁ |
| ④ ŽLTÁ | ⑧ ČERVENÁ |

