


# 带电缆弯角插入式连接头

## KAW500

订购编号	KAW500
<b>技术数据</b>	
固定螺纹	M8
连接类型	插座
规格	弯头
接触点/面数量	3
额定电压 [V]	60
电流负荷(40°) [A]	4
绝缘电阻	≥10 <sup>6</sup> Ω
电阻	≤5mΩ
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封材料	FPM/FKM
电缆套材质	PUR
电缆长度 [m]	5
电缆直径 Ø [mm]	4.3
线的数量 x 直径 [mm <sup>2</sup> ]	3x0.25
弯曲半径	10xØ
环境温度(固定) [°C]	-40 ... +90
环境温度(拖链) [°C]	-25 ... +60
电缆额定电压 [V]	≤300
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
电缆末端装配	开放式线缆端口
<b>特性</b>	
阻燃	是
耐海水	是
可回收利用	是
不含 LABS 物质	是
RoHS 标准	是
耐酸碱	是
抗臭氧	是
抗紫外线	是
耐水解	是
可适应拖链	是
抗扭	是
抗焊接火花	是
无卤素	是
无硅	是
耐油	是

PIN分配



① 棕色

④ 黑色

③ 蓝色

