

UPÍNACIE A BRZDOVÉ PRVKY | HYDRAULICKÝ SÉRIA KBH

► VÝHODY VÝROBKU



- ▶ **široký sortiment výrobkov**
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
- ▶ **otvorený bez energie (NO)**
zatvárajúci s tlakom
- ▶ **extrémne dlhá životnosť**
až 10 mil. statických upínacích cyklov

► VHODNÝ VÝROBOK PRE VAŠU APLIKÁCIU


MOŽNOSTI POUŽITIA

- ▶ Upínanie stolov strojov obrábacích centrách obrábačujúcich problematické materiály
- ▶ Upínanie a brzdenie ľahkých manipulačných systémov
- ▶ Brzdy

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- ▶ **Dištančná platňa**
V závislosti od výšky vodiaceho vozíka (rozmer D) treba navyše objednať dištančnú platňu na výškové vyrovnanie.
- ▶ **Špeciálne varianty na požiadanie, ako napr.**
s prídavnou hydraulickou prípojkou (zhora, spredu)
- ▶ **K dispozícii aj pre veľkosť kolajnice 85/100/125**

► PREHĽAD VÝHOD



1 vedenie profilovanými koľajničkami

- k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami

2 vratná pružina

- tvarovo integrované v čelustiach

3 Upínacie a brzdové čeluste

- sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami

4 Teleso

5 membránou

- pre naplnenie tlakom

6 stierac

- môže sa voliteľne objednať

► INFORMÁCIE O RADE

Rad	► Technické údaje
	KBH
Veľkosť kolajnice	25-65 mm
Pridržiavacia sila	2200-46000 N
Menovitý prevádzkový tlak	100/150 [bar]
Prevádzkový tlak max.	110/160 [bar]
Pružinový zásobník energie	nie je k dispozícii
Prípojka PLUS	Nie
Hodnota B10d	až 10 mil.
Dynamické brzdové cykly	až 2000
Ovládanie	hydraulický
Prevádzková teplota	-10 ... +70 [°C]