

MATCH - MODUL ROBOTY


LWR50F-04-01-A

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




MATCH

► Vertikálna montáž s centrovanou pridržiavacou silou




► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

► Horizontálna montáž s centrovanou pridržiavacou silou



► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



WVM7
uhlové výkyvné skrutkovania



ZUB123084
Úlava od napätia

Objednávacie č.	Technické údaje
Vhodné pre typ robot	Techman Release > 3.0 / OMRON TM-Series *
Pripájanie	Digitálny I/O
IO logika	NPN
Prípojná príruha podľa EN ISO 9409-1	TK 50
Manipulačná hmotnosť max. [kg]	25
Pripojovací kábel	Konektor, M8, 8-pólový
Blokovací zdvih [mm]	1
Elektrický prenos energie	integrované
Pneumatický prenos energie	integrované
Uťahovacia sila [N]	50
Síla rozpojenia [N]	0
Opakovacia presnosť v X, Y [mm]	0,05
Opakovacia presnosť v Z [mm]	0,05
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y [mm]	1,0
Prevádzková teplota [°C]	5 ... +60
Životnosť v cykloch	100000
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40
Hmotnosť [kg]	0,62

*Vhodné pre všetky zariadenia Techman / OMRON TM-Series od revízie hardvéru 3.0

