

# PINZA MAGNÉTICA

## LWR50L-26-00001-A


### ► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**MATCH**

#### ► Fuerzas y momentos

Muestra fuerzas y momentos estáticos



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

Referencia	Datos técnicos
	<b>LWR50L-26-00001-A</b>
<b>Datos generales</b>	
Temperatura de servicio [°C]	5 ... +80
Protección según IEC 60529	IP40
Peso [kg]	0.44
<b>Datos específicos del cambiador de herramientas</b>	
Alimentación neumática	integrada
Carrera de enclavamiento [mm]	1
Precisión de repetición en X, Y [mm]	0.05
Precisión de repetición en Z [mm]	0.05
Fuerza de apriete [N]	50
Fuerza de desacople [N]	0
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y [mm]	1.0
<b>Datos específicos de la pinza</b>	
Apto para la serie	LWR50F
Fuerza adhesiva máx. [N]	27
Presión de servicio mín. [bar]	3
Presión de servicio máx. [bar]	8
Volumen de cilindro por ciclo [cm³]	3.5

## ▶ ACCESORIOS RECOMENDADOS



### CONEXIONES/OTROS



**ALWR1-50-A**  
MATCH - Estación de reposo

## ▶ ACCESORIOS RECOMENDADOS ESTACIÓN DE REPOSO



**NJ5-E2SK-01**  
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8

- ② Abastecimiento de energía
- ②③ Filtro
- ④⑨ puesta a tierra

