

PINZE MAGNETICA

LWR50L-26-00002-A


► SPECIFICHE PRODOTTO



MATCH

► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici



| | |
|-----------|-----|
| Mr_L [Nm] | 20 |
| My_L [Nm] | 40 |
| Fa_L [N] | 500 |

| ► Dati tecnici | |
|--|-----------|
| LWR50L-26-00002-A | |
| Dati generali | |
| Temperatura di esercizio [°C] | 5 ... +80 |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Dati specifici del cambio utensili | |
| Alimentazione pneumatica | integrato |
| Corsa di serraggio [mm] | 1 |
| Ripetibilità nell'asse X e Y [mm] | 0.05 |
| Ripetibilità nell'asse Z [mm] | 0.05 |
| Forza di serraggio [N] | 50 |
| Forza di distacco [N] | 0 |
| Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y [mm] | 1.0 |
| Dati specifici della pinza | |
| Adatto per la serie | LWR50F |
| Forza adesiva mass. [N] | 65 |
| Pressione di esercizio min. [bar] | 3 |
| Pressione di esercizio mass. [bar] | 8 |
| Volume del cilindro per ciclo [cm ³] | 9 |

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI



COLLEGAMENTI/ALTRO



ALWR1-50-A
MATCH - Deposito

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI PER DEPOSITO



NJ5-E2SK-01
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8

- ② Alimentazione di energia
- ②③ Filtro
- ④⑨ messa a terra

