

MAGNETICKÉ CHÁPADLÁ

LWR50L-26-00002-A


► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



MATCH

► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

► Technické údaje

LWR50L-26-00002-A

Objednávacie č.

Všeobecné údaje

Prevádzková teplota [°C]	5 ... +80
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40
Hmotnosť [kg]	0,6

Špecifické údaje o výmene nástrojov

Pneumatický prenos energie	integrované
Blokovací zdvih [mm]	1
Opakovacia presnosť v X, Y [mm]	0,05
Opakovacia presnosť v Z [mm]	0,05
Ťahovacia sila [N]	50
Sila rozpojenia [N]	0
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y [mm]	1,0

Špecifické údaje chápada

Vhodné pre série	LWR50F
Max. príŕnavá sila [N]	65
Prevádzkový tlak min. [bar]	3
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Objem valca na cyklus [cm ³]	9

▶ ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



ALWR1-50-A
Match - Odkladacia stanica

▶ ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO ODKLADACIA STANICA



NJ5-E2SK-01
induktívny snímač približenia kábel 0,3 m - zástrčka M8

- ② Napájanie
- ②③ Filtre
- ④⑨ Uzemnenie

