

磁性抓手

LWR50L-26-00002-A


产品规格



MOTCH

力和力矩

显示静态力和力矩



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

订购编号	技术数据
常规数据	LWR50L-26-00002-A
操作温度 [°C]	5 ... +80
根据IEC 60529标准安全保护	IP40
重量 [kg]	0.6
刀具更换器的具体数据	
气体传输	集成
锁定行程 [mm]	1
X,Y轴重复定位 [mm]	0.05
Z轴重复定位 [mm]	0.05
拧紧力 [N]	50
释放力 [N]	0
X,Y上对接偏差最大值 [mm]	1.0
切口具体数据	
适用于系列	LWR50F
最大附着力 [N]	65
最小操作气压 [bar]	3
最大操作气压 [bar]	8
每循环耗气体积 [cm³]	9

► 配件建议



接口 / 其他



ALWR1-50-A
MATCH - Odkładacia stanica

► 推荐配件: 放置架



NJ5-E2SK-01
接近开关电缆 0.3m - M8接头

- ② 能源供应
- ②③ 排气孔
- ④⑨ 接地

