PINZE AD AGHI
LWR50L-27-00001-A

▶ SPECIFICHE PRODOTTO

MATCH

▶ Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

▶ Dati tecnici

Numero d'ordine	LWR50L-27-00001-A
Dati generali	
Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +80
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP30
Peso [kg]	0.69
Dati specifici del cambio utensili	
Alimentazione elettrica	integrato
Corsa di serraggio [mm]	1
Ripetibilità nell'asse X e Y [mm]	0.05
Ripetibilità nell'asse Z [mm]	0.05
Forza di serraggio [N]	50
Forza di distacco [N]	0
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y [mm]	1.0
Dati specifici della pinza	
Adatto per la serie	LWR50F
Corsa aghi regolabile min. [mm]	0
Corsa aghi regolabile mass. [mm]	1.5
Numero aghi [pezzi]	20
Diametro aghi [mm]	0.7
Tempo di avanti / indietro [s]	0.03
Ripetibilità +/- [mm]	0.05
Pressione di esercizio min. [bar]	4
Pressione di esercizio mass. [bar]	8
Pressione di esercizio nominale [bar]	6
Volume del cilindro per ciclo [cm³]	1

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI

COLLEGAMENTI/ALTRO

ALWR1-50-A
MATCH - Deposito

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI PER DEPOSITO

NJ5-E2SK-01
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



(2) Alimentazione di energia
(20) Aria soffiata
(28) Ghiera di regolazione corsa
(49) messa a terra