

니들 그리퍼

LWR50L-27-00001-A


▶ 제품 규격



MATCH

▶ 힘 및 모멘트

정적 힘 및 모멘트 보임



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

▶ 기술 데이터	
주문번호	LWR50L-27-00001-A
일반 데이터	
작동 온도 [°C]	5 ... +80
IEC 60529 준거 보호방식	IP30
무게 [kg]	0.69
공구 교환기 관련 데이터	
전기 에너지 전달	통합
잠금 스트로크 [mm]	1
X, Y 반복정밀도 [mm]	0.05
Z 반복정밀도 [mm]	0.05
조임력 [N]	50
해제력 [N]	0
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 [mm]	1.0
그리퍼 관련 데이터	
시리즈에 적합	LWR50F
최소 조절 가능한 니들 스트로크 [mm]	0
최대 조절 가능한 니들 스트로크 [mm]	1.5
니들 수 [조각]	20
니들 지름 [mm]	0.7
전진 시간 / 후퇴 시간 [s]	0.03
반복정밀도 +/- [mm]	0.05
최소 작동 압력 [bar]	4
최대 작동 압력 [bar]	8
정격 작동 압력 [bar]	6
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	1

▶ 부품 권장



연결/기타



ALWR1-50-A
MATCH - 스토리지 스테이션

▶ 액세서리 권장 스토리지 스테이션



NJ5-E2SK-01
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결

