

针形抓手

LWR50L-27-00001-A


▶ 产品规格



MOTCH

▶ 力和力矩

显示静态力和力矩



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

▶ 技术数据

LWR50L-27-00001-A

订购编号

常规数据

操作温度 [°C]	5 ... +80
根据IEC 60529标准安全保护	IP30
重量 [kg]	0.69

刀具更换器的具体数据

电传输	集成
锁定行程 [mm]	1
X,Y轴重复定位 [mm]	0.05
Z轴重复定位 [mm]	0.05
拧紧力 [N]	50
释放力 [N]	0
X,Y上对接偏差最大值 [mm]	1.0

切口具体数据

适用于系列	LWR50F
针最小可调节行程 [mm]	0
针最大可调节行程 [mm]	1.5
针数 [个]	20
针直径 [mm]	0.7
收缩时间/延展时间 [s]	0.03
重复定位精度 +/- [mm]	0.05
最小操作气压 [bar]	4
最大操作气压 [bar]	8
额定操作气压 [bar]	6
每循环耗气体积 [cm³]	1

▶ 配件建议



接口 / 其他



ALWR1-50-A
Match - 放置架

▶ 推荐配件: 放置架



NJ5-E2SK-01
接近开关电缆 0.3m - M8接头

