



接线图



PIN分配

订购编号	MFS02-S-KHC-P1-PNP
<b>常规数据</b>	
圆柱型	C-插槽
缓冲器外壳长度 [mm]	19.5
开关输出	PNP
切换频率 [Hz]	1000
开关功能	常开触点 (NO)
电气规格	DC 3 线
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
CE - 欧洲市场授权	是
UKCA - 市场授权 英国	是
<b>机械/电子参数</b>	
电源电压 [V DC]	10 ... 30
电流损耗 [mA]	≤8
电压下降 [V]	≤2.5
持续电流 [mA]	≤100
响应时间灵敏度典型值 [mT]	1.7
典型导轨 [mm]	2
迟滞典型值 [mT]	≤0.4
再生性 [mT]	≤0.1
在极性反转起到保护作用	是
防短路	是
接通脉冲抑制	是
环境温度范围 [°C]	-25 ... +75
抗冲击和抗震荡	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
外壳材料	塑料
固定类型	电缆接头
固定螺纹	M8
电缆长度 [m]	0.3
线的数量 × 直径 [mm <sup>2</sup> ]	3×0.09
电缆套材质	PUR
固定安装的最小弯曲半径	3×Ø
拖链使用的最小弯曲半径	5×Ø