

PRIEMYSELNÉ TLMIČE POWERSTOP

ZÁVIT M25X1.5

► SÉRIE

PowerStop®

STANDARD ENERGY	HIGH ENERGY	ADJUSTABLE ENERGY
		
Hospodárny	Výkonný	Nastaviteľný tlmič

► Materiál	Ušľachtilá oceľ	► Bioolej (biologicky odbúrateľný)	HEES
► Prípustný teplotný rozsah	-10 ... +70 [°C]	- s certifikátom H1	Áno
► Max. uhol nárazu	2 [°]	- Neobsahuje látky narušajúce lak	Áno
► Sila na pevnom doraze max.	17 [kN]	► V súlade s RoHS - V súlade s REACH	Áno
► Uťahovací moment kontramaticy		► Tlak absolútny max.	
- Standard Energy	30 [Nm]	- Standard Energy	1 [bar]
- High Energy	60 [Nm]	- High Energy	10 [bar]
- Adjustable Energy	60 [Nm]	- Adjustable Energy	10 [bar]

► TECHNICKÉ ÚDAJE

	Typ montáže	Séria	Závit	Variant zdvihu	Zdvih max. [mm]	Stupeň tvrdosti	Rýchlosť nárazu			Absorpcia energie max.			Vrátenie do pôvodnej polohy			Hlava	Integrovaný pevný doraz	Verzia		
							min.	max.	Režim núdzového zastavenia	Nepretržitá prevádzka na jeden zdvih [J]	za hodinu [J/h]	Ochrana	Sila		Čas					
													min.	max.					min.	max.
STANDARD ENERGY	P	SE	25X15	N	25	H	0,1	1,2		105	120.000	105	D	11	26	0,4	D	x	-A	
							M	0,8	2,2		105	120.000	105	F	11	26	0,4	E		-
							S	1,8	3,5		105	120.000	105	A	11	26	0,4	S		x
							W	3,0	5,0		105	120.000	105	B	11	95	0,4	K		x
HIGH ENERGY	P	HE	25X15	N	25	H	0,1	1,2		230	120.000	400	D	26	45	0,4	D	x	-A	
							M	0,8	2,2		210	120.000	330	F	26	45	0,4	E		-
							S	1,8	3,5		190	120.000	260	A	26	45	0,4	S		x
							W	3,0	5,0		170	120.000	190	B	26	115	0,4	K		x
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	25X15	N	25	H	0,1	5,0		230	120.000	230	D	26	45	0,4	D	x	-A	
							M							F	26	45	0,4	E		-
							S							A	26	45	0,4	S		x
							W							B	26	115	0,4	K		x
HIGH ENERGY	P	HE	25X15	L	40	H	0,1	1,2		230	120.000	400	D	26	45	0,6	D	x	-A	
							M	0,8	2,2		210	120.000	330	-				E		-
							S	1,8	3,5		190	120.000	260	F	26	45	0,6	S		x
							W	3,0	5,0		170	120.000	190	A	26	45	0,6	K		x
ADJUSTABLE ENERGY	P	AE	25X15	L	40	H	0,1	5,0		230	120.000	230	D	26	45	0,6	D	x	-A	
							M							F	26	45	0,6	E		-
							S							-				S		x
							W							A	26	45	0,6	K		x

OCHRANA

bez ochrany	Plstěný krůžok	Stierač (NBR)	Vlnovec (TPE)
D -A	F -A	A -A	B -A
v čistom prostredí	proti prachu, hoblinám, ...	proti kvapaline, oleju, ...	

TECHNICKÉ NÁKRESY

	bez hlavou krátka piestna tyč	bez hlavou dlhá piestna tyč	s oceľovou hlavou	s plastovou hlavou	s vlnovcom a oceľovou hlavou	s vlnovcom a plastovou hlavou
	N D -A	N E -A	N S -A	N K -A	N B S -A	N B K -A
STANDARD ENERGY	 132, 19, 30, 8, 4, 10, 25, 107, 260g	 140, 25, 8, 33, 107, 260g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 300g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 300g	 153.5, 25, 17, 31, 21.5, 94.5, 320g	 153.5, 25, 17, 31, 21.5, 94.5, 320g
HIGH ENERGY	 132, 19, 30, 8, 4, 10, 25, 107, 270g	 140, 25, 8, 33, 107, 270g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 310g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 310g	 153.5, 25, 17, 31, 21.5, 94.5, 330g	 153.5, 25, 17, 31, 21.5, 94.5, 330g
ADJUSTABLE ENERGY	 132, 19, 30, 8, 4, 10, 25, 107, 260g, 13, 18.6, 2.5, M4	 140, 25, 8, 33, 107, 270g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 300g	 145, 25, 17, 23, 13, 107, 300g	 153.5, 25, 17, 31, 21.5, 94.5, 320g	 153.5, 25, 17, 31, 21.5, 94.5, 320g

	bez hlavou krátka piestna tyč	bez hlavou dlhá piestna tyč	s oceľovou hlavou	s plastovou hlavou
	L D -A	L E -A	L S -A	L K -A
HIGH ENERGY	 182, 19, 30, 8, 4, 10, 40, 142, 360g	 190, 40, 8, 48, 142, 360g	 195, 40, 17, 23, 13, 142, 400g	 195, 40, 17, 23, 13, 142, 400g
ADJUSTABLE ENERGY	 182, 19, 30, 8, 4, 10, 40, 142, 360g, 13, 18.6, 2.5, M4	 190, 40, 8, 48, 142, 360g	 195, 40, 17, 23, 13, 142, 400g	 195, 40, 17, 23, 13, 142, 400g











PRIEMYSELNÉ TLMIČE POWERSTOP

ZÁVIT M25X1.5

► PRÍSLUŠENSTVO

Poz.	Objednávacie č.	Príslušenstvo	Poznámky
①	PAH25X15-A	Dorazová objímka	Vrátane 1x PVM25X15-A. Priemyselné tlmiče nárazov s vlnovcom vylúčené.
②	PSH25X15-B	Snímač zastavenie rúkáv	Vrátane 1x PVM25X15-A. Snímanie je možné len s priemyselným tlmičom s oceleovou alebo plastovou hlavou. Priemyselné tlmiče nárazov s vlnovcom vylúčené. Indukčný snímač, PNP (NC), PUR kábel 2 m, krytie IP67. Pre ďalšie informácie pozri osobitný údajový list.
③	PBV25X15ND-A	Vedenie piestnice normálny zdvih Ochrana: bez ochrany	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM33X15-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
④	PBV25X15NF-A	Vedenie piestnice normálny zdvih Ochrana: Plstený krúžok (plstf)	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM33X15-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
⑤	PBV25X15NA-A	Vedenie piestnice normálny zdvih Ochrana: Stierač (NBR)	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM33X15-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
⑥	PBV25X15LD-A	Vedenie piestnice dlhý zdvih Ochrana: bez ochrany	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM33X15-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
⑦	PBV25X15LF-A	Vedenie piestnice dlhý zdvih Ochrana: plstený krúžok (plstf)	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM33X15-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
⑧	PBV25X15LA-A	Vedenie piestnice dlhý zdvih Ochrana: stierač (NBR)	Uhol nárazu max. 30°. Môže sa používať len v kombinácii s priemyselným tlmičom bez ochrany a bez hlavy s krátkou piestnou tyčou. Kontramatica PVM33X15-A vhodná pre vonkajší závit vedenia piestnej tyče.
⑨	PKS25X15-A	Ortogonálne zaskrutkovaná zvieracia príruha	Uťahovací moment skrutiek max. 22 Nm.
⑩	PKP25X15-A	Paralelne zaskrutkovaná zvieracia príruha	Uťahovací moment skrutiek max. 10 Nm.
⑪	PVM25X15-A	Kontramatica z ušľachtilej ocele	Je súčasťou dodávky priemyselného tlmiča.
⑫	PDD25X15-A	Tlaková komora tesniace	Odporúčané upevnenie s PVM25X15-A. Tesnenie musí celoplošne priliehať na oboch stranách.



▶ NÁZVOSLOVIE

P HE 25X15 L H A K -A

Typ montáže

P Priemyselné tlmiče PowerStop

Séria

ME Mini Energy

SE Standard Energy

HE High Energy

AE Adjustable Energy

Závit

25 Menovitý priemer závit

X

15 Stúpanie závit (faktor 10)

Variant zdvihu

N Normálny zdvih

L Dlhý zdvih

Stupeň tvrdosti

H Hard (0,1 – 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 – 5 m/s)

M Medium (0,8 – 2,2 m/s)

S Soft (1,8 – 3,5 m/s)

W Supersoft (3 – 5 m/s)

Ochrana

D bez ochrany

F Plstený krúžok

A Stierač (NBR)

B Vlnovec (TPE)

Hlava

D bez hlavou krátka piestna tyč

E bez hlavou dlhá piestna tyč

S s oceľovou hlavou

K s plastovou hlavou

Verzia

-A Verzie od A do Z