


# CONNETTORE ROTONDO

## RSTVLM23G06B-B

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>RSTVLM23G06B-B</b>
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Presca
Versione	Diritta
Numero contatti	6
Sezione trasversale del collegamento	6x0.35 ... 2.5
Zona di bloccaggio/diametro esterno [mm]	9.5 ... 14.5
Tipo di connessione	Contatti a crimpare
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67



Occupazione PIN

