


# ZŁĄCZE OKRĄGŁE

## RSTVLM23G06B-B

Nr katalogowy	Dane techniczne
	<b>RSTVLM23G06B-B</b>
Gwint przyłączeniowy	M23
Typ przyłącza	Gniazdo
Wersja	Proste
Liczba styków	6
Przekrój przewodów	6x0.35 ... 2.5
Zakres zacisku / średnica zewnętrzna [mm]	9.5 ... 14.5
Rodzaj przyłączenia	Kontakty zaciskowe
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67



Obłożenie PIN-ów

