


OKRÚHLY KONEKTOR

RSTVLM23G06B-B

Objednávacie č.	► Technické údaje
Prípojný závit	M23
Typ pripojenia	Zdierka
Prevedenie	Rovno
Počet kontaktov	6
Prierez pripojenia	6x0,35 ... 2,5
Rozsah upnutia/vonkajší priemer [mm]	9,5 ... 14,5
Druh pripojeniaen	Krimpovacie kontakty
Druh krytia potom IEC 60529	IP67



Obsadenie PIN-ov

