


RSTVLM23G06B-B

订购编号	技术数据
固定螺纹	M23
连接类型	插座
规格	直头
接触点/面数量	6
连接横截面积	6x0.35 ... 2.5
压接区域/ 外直径 [mm]	9.5 ... 14.5
固定类型	压接触点
根据IEC 60529标准安全保护	IP67



PIN分配

