


CONECTOR REDONDO

RSTVLM23G06S-B

Referencia	Datos técnicos
Rosca de conexión	M23
Tipo de conexión	Macho
Versión	Recto
Número de contactos	6
Sección de conexión	6x0.35 ... 2.5
Zona de apriete / diámetro exterior [mm]	9.5 ... 14.5
Tipo de conexión	Contactos de engarce
Protección según IEC 60529	IP67



Disposición de los pines

