


원형 플러그

RSTVLM23G06S-B

주문번호	기술 데이터
연결부 나사산	M23
연결부 유형	핀
설비 버전	직선
접점 갯수	6
연결부 단면	6x0.35 ... 2.5
클램핑 범위/외부 직경 [mm]	9.5 ... 14.5
연결부 종류	압착 접점
IEC 60529 준거 보호방식	IP67



PIN - 할당

