


# 圆形连接器

## RSTVLM23G08S-B

订购编号	技术数据
固定螺纹	M23
连接类型	公头
规格	直头
接触点/面数量	8
连接横截面积	4x0.35 ... 2.5 / 4x0.14 ... 1.0
压接区域/ 外直径 [mm]	14.0 ... 17.0
固定类型	压接触点
根据IEC 60529标准安全保护	IP67



PIN分配

