


CONNETTORE ROTONDO

RSTVLM23W06S-B

Numero d'ordine	Dati tecnici
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Pin
Versione	Angolare
Numero contatti	6
Sezione trasversale del collegamento	6x0.35 ... 2.5
Zona di bloccaggio/diametro esterno [mm]	9.5 ... 14.5
Tipo di connessione	Contatti a crimpare
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67



Occupazione PIN

