


RACCORD À FICHE RONDE

RSTVLM23W08B-B

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	RSTVLM23W08B-B
Raccord fileté	M23
Type de raccordement	Douille
Modèle	Coudé
Nombre de contacts	8
Diamètre de connexion	4x0.35 ... 2.5 / 4x0.14 ... 1.0
Fixation visée/diamètre extérieur [mm]	14.0 ... 17.0
Type de raccordement	Contacts à sertir
Protection de IEC 60529	IP67



Affectation des broches

