


원형 플러그

RSTVLM23W08B-B

주문번호		▶ 기술 데이터
RSTVLM23W08B-B		
연결부 나사산	M23	
연결부 유형	소켓	
설비 버전	각도	
접점 갯수	8	
연결부 단면	4x0.35 ... 2.5 / 4x0.14 ... 1.0	
클램핑 범위/외부 직경 [mm]	14.0 ... 17.0	
연결부 종류	압착 접점	
IEC 60529 준거 보호방식	IP67	



PIN - 할당

