


RACCORD À FICHE RONDE

RSTVLM23W08S-B

| ► Caractéristiques techniques | |
|--|---------------------------------|
| N° de commande | RSTVLM23W08S-B |
| Raccord fileté | M23 |
| Type de raccordement | Fiche mâle |
| Modèle | Coudé |
| Nombre de contacts | 8 |
| Diamètre de connexion | 4x0.35 ... 2.5 / 4x0.14 ... 1.0 |
| Fixation visée/diamètre extérieur [mm] | 14.0 ... 17.0 |
| Type de raccordement | Contacts à sertir |
| Protection de IEC 60529 | IP67 |



Affectation des broches

