


CONNETTORE ROTONDO

RSTVLM23W08S-B

Numero d'ordine	Dati tecnici
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Pin
Versione	Angolare
Numero contatti	8
Sezione trasversale del collegamento	4x0.35 ... 2.5 / 4x0.14 ... 1.0
Zona di bloccaggio/diametro esterno [mm]	14.0 ... 17.0
Tipo di connessione	Contatti a crimpare
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67



Occupazione PIN

