


## RSTVLM23W08S-B

주문번호	기술 데이터
연결부 나사산	M23
연결부 유형	핀
설비 버전	각도
접점 갯수	8
연결부 단면	4x0.35 ... 2.5 / 4x0.14 ... 1.0
클램핑 범위/외부 직경 [mm]	14.0 ... 17.0
연결부 종류	압착 접점
IEC 60529 준거 보호방식	IP67



PIN - 활당

