CONNETTORE ROTONDORSTVSM23G19B-B



	Dati tecnici
Numero d'ordine	RSTVSM23G19B-B
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Presa
Versione	Diritta
Numero contatti	19
Sezione trasversale del collegamento	16x0.14 1.0 / 3x0.24 1.0
Zona di bloccaggio/diametro esterno [mm]	9.0 13.2
Tipo di connessione	Contatti a crimpare
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67





