


CONNETTORE ROTONDO

RSTVSM23W19B-B

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	RSTVSM23W19B-B
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Presca
Versione	Angolare
Numero contatti	19
Sezione trasversale del collegamento	16x0.14 ... 1.0 / 3x0.24 ... 1.0
Zona di bloccaggio/diametro esterno [mm]	9.5 ... 14.5
Tipo di connessione	Contatti a crimpare
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67



Occupazione PIN

