


# 圆形连接器

## RSTVSM23W19S-B

订购编号	技术数据
固定螺纹	M23
连接类型	公头
规格	弯头
接触点/面数量	19
连接横截面积	16x0.14 ... 1.0 / 3x0.24 ... 1.0
压接区域/ 外直径 [mm]	9.5 ... 14.5
固定类型	压接触点
根据IEC 60529标准安全保护	IP67



PIN分配

