

CONECTOR RECTO CONFECCIONABLE CON TERMINACIÓN DE FIJACIÓN

S12-G-4


► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



- Cable conector para el confeccionado flexible in situ
- Confeccionado con ahorro de tiempo sin aislamiento de los conductores individuales

► Datos técnicos

Referencia	S12-G-4
Rosca de conexión	M12
Tipo de conexión	Terminación de fijación
Versión	Recto
Número de contactos	4
Codificación	A
Tensión de medición [V]	32
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	4
Resistencia al aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistencia vertical	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Material de los contactos	Metal, CuZn, con baño de oro
Material de los soportes de los contactos	Plástico, PA, BK
Material del cuerpo	Plástico, PA, BK
Sección de conexión	0.14 ... 0.34 mm ² AWG26 ... 22
Zona de apriete / diámetro exterior [mm]	2.9 ... 5.1
Tipo de conexión	Terminación de fijación
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +85
Homologaciones	LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529	IP67



Disposición de los pines

