

KONEKTORY PRIAME KONFEKČNE POUŽITELNÉ S REZNÝM ZVERNÝM PRIPOJENÍM

S12-G-4

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




- Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste
- Konfekcionalizácia bez odizolovania jednotlivých žíl šetriaca čas

► Technické údaje

Objednávacie č.

S12-G-4

Prípojný závit	M12
Druh pripojenia	Rezným zverným pripojením
Prevedenie	Rovno
Počet kontaktov	4
Kódovanie	A
Menovité napätie [V]	32
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4
Izolačný odpor	$\geq 10^9 \Omega$
Prechodový odpor	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Materiál kontaktov	Kov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktov	Plast, PA, BK
Materiál rukovätí	Plast, PA, BK
Materiál spojovacej matice	-
Prierez pripojenia	0,14 ... 0,34 mm ² AWG26 ... 22
Rozsah upnutia/vonkajší priemer [mm]	2,9 ... 5,1
Typ pripojenia	Rezným zverným pripojením
Teplota okolia [°C]	-40 ... +85
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67



Obsadenie PIN-ov

