

절단 클램프 연결부를 구비한 직선 어셈블리 가능한 커넥터

S12-G-8

▶ 제품 규격



- ▶ 현장에서 유연한 어셈블리를 위한 커넥터
- ▶ 단일 도체의 절연 피복을 벗기지 않는 시간이 절약되는 어셈블리


주문번호

연결부 나사산	M12
연결부 종류	절단-클램핑 연결부
설비 버전	직선
접점 갯수	8
코딩	A
정격 전압 [V]	60
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	2
절연 저항	$\geq 10^9 \Omega$
체적 저항	$\leq 3m\Omega$
접점 소재	금속, CuZn, 금도금
접점 캐리어 소재	플라스틱, PA, BK
그리프 바디 소재	플라스틱, PA, BK
커플링 너트 소재	-
연결부 단면	최대 0.5mm ²
클램핑 범위/외부 직경 [mm]	6 ... 8
연결부 유형	절단-클램핑 연결부
주변 온도 [°C]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP67

▶ 기술 데이터

S12-G-8

M12
절단-클램핑 연결부
직선
8
A
60
2
$\geq 10^9 \Omega$
$\leq 3m\Omega$
금속, CuZn, 금도금
플라스틱, PA, BK
플라스틱, PA, BK
-
최대 0.5mm ²
6 ... 8
절단-클램핑 연결부
-
IP67



PIN - 할당

