

# CONECTOR RECTO CONFECCIONABLE CON TERMINACIÓN DE FIJACIÓN

## S8-G-3


### ► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



- Cable conector para el confeccionado flexible in situ
- Confeccionado con ahorro de tiempo sin aislamiento de los conductores individuales

### ► Datos técnicos

Referencia	S8-G-3
Rosca de conexión	M8
Tipo de conexión	Terminación de fijación
Versión	Recto
Número de contactos	3
Tensión de medición [V]	32
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	4
Resistencia al aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistencia vertical	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Material de los contactos	Metal, CuZn, con baño de oro
Material de los soportes de los contactos	Plástico, PA, BK
Material del cuerpo	Zinc fundido a presión, niquelado
Material del racor	-
Sección de conexión	0.14 ... 0.34 mm <sup>2</sup>   AWG26 ... 22
Zona de apriete / diámetro exterior [mm]	2.5 ... 5.1
Tipo de conexión	Terminación de fijación
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +85
Protección según IEC 60529	IP67



Disposición de los pines

