

CONNECTEUR DROIT CONFECTIONNABLE AVEC UN RACCORDEMENT DE COUPE/SERRAGE

S8-G-3


► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



- Connecteur enfichable pour confection flexible sur place
- Confection avec gain de temps sans dénudage des conducteurs

► Caractéristiques techniques

N° de commande	S8-G-3
Raccord fileté	M8
Type de raccordement	Raccordement de coupe/serrage
Modèle	Droit
Nombre de contacts	3
Tension d'évaluation [V]	32
Courant admissible par pin par 40°C [A]	4
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Matériau-contact	Métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	Plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	Coulage sous pression, nickelé
Diamètre de connexion	0.14 ... 0.34 mm ² AWG26 ... 22
Fixation visée/diamètre extérieur [mm]	2.5 ... 5.1
Type de raccordement	Raccordement de coupe/serrage
Température ambiante [°C]	-40 ... +85
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP67



Affectation des broches

