

ZŁĄCZA WTYKOWE PROSTE, KONFEKCJONOWANE, Z ZACISKIEM NOŻOWYM


S8-G-3

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



- Złącza wtykane do elastycznego konfekcjonowania w miejscu montażu.
- Szybkie konfekcjonowanie bez odizolowywania pojedynczej żyły

Nr katalogowy	S8-G-3
Gwint przyłączeniowy	M8
Rodzaj przyłączenia	Przyłącze za pomocą zacisku nożowego
Wersja	Proste
Liczba styków	3
Napięcie znamionowe [V]	32
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	4
Rezystancja izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja skrośna	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Materiał styków	metal, CuZn, pozłacane
Materiał podstawy styków	tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał wierzchni	-
Przekrój przewodów	0.14 ... 0.34 mm ² AWG26 ... 22
Zakres zacisku / średnica zewnętrzna [mm]	2.5 ... 5.1
Typ przyłącza	Przyłącze za pomocą zacisku nożowego
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ... +85
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67



Obłożenie PIN-ów

