

可自定螺纹快速接头

S8-G-3


▶ 产品规格



- ▶ 可在现场灵活集束的插拔连接器
- ▶ 集束省时, 无需剥除单芯线的绝缘层

▶ 技术数据

订购编号	S8-G-3
固定螺纹	M8
固定类型	绝缘位移连接
规格	直头
接触点/面数量	3
额定电压 [V]	32
电流负荷(40°) [A]	4
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 10 \text{m}\Omega$
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	锌压铸, 镀镍
连接螺母材料	-
连接横截面积	0.14 ... 0.34 mm ² AWG26 ... 22
压接区域/ 外直径 [mm]	2.5 ... 5.1
连接类型	绝缘位移连接
环境温度范围 [°C]	-40 ... +85
根据IEC 60529标准安全保护	IP67



PIN分配

